

BP35A1 外付けアンテナリスト

No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)
1	W1063M	Pulse	SMA(Male)※1	1/4 λ Dipole	3.00
2	S321AM-915	NEARSON	SMA(Male)※1	Omini-Directional	0.00
3	S331AM-915	NEARSON	SMA(Male)※1	1/4 λ Dipole	1.00
4	S467AM-915R	NEARSON	SMA(Male)※1	1/2 λ Dipole	2.00
5	S512AM-915R	NEARSON	SMA(Male)※1	1/4 λ Dipole	0.00
6	FMSP920A-U068	日精	MS-156C対応	Colinia	2.20
7	FMS950C-2.5M-BP品番1	日精	SMA(Male)※1	Colinia	1.45
8	FMS950C-2.5M-BP品番2	日精	SMA(Male)※1	Colinia	1.14
9	FMS950C-2.5M-BP品番3	日精	SMA(Male)※1	Colinia	1.14
10	ME-328XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	0.00
11	MEGHX-341XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
12	MEGHX-467XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
13	1019-008A	スタッフ	SMA(Male)※1	Monopole	3.00
14	1019-009A	スタッフ	SMA(Male)※1	Monopole	3.00
15	1019-010A	スタッフ	SMA(Male)※1	Monopole	3.00
16	1019-011A	スタッフ	SMA(Male)※1	Monopole	3.00
17	MEG-241XSAXX	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
18	ME-467XSAXX	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
19	MEGWX-241XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
20	MEGWX-282XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
21	MEGHX-328XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	0.00
22	MEGAF-601XSA3X-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
23	MEGWX-2102SAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	0.00
24	MEGAF-121XSAXX-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
25	MEGAF-350XSA3X-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
26	MEGAF-601XSA3X-920	MAP	SMA(Male)※1	Omini-Directional	2.00
27	1019-026	スタッフ	MS-156C対応	Monopole	3.00

※1: 注意: コネクタタイプは「SMA(Male) Plug」を選択してください。

※1: コネクタタイプが、SMA(Male)のアンテナについて

BP35A1と外付けアンテナとの接続は、

以下のヒロセ電機製のMS-156Cコネクタ-SMA変換ケーブル等をご使用ください。

- ①「MS156CLP-HRMJ-068N1T100」: SMAジャック仕様
- ②「MS156CLP-HRMPJ-068N1T115」: 4点止めパネルジャック仕様
- ③「MS156CLP-HRMBPJ-068N1T100」: バルクヘッドジャック仕様

以上