

BP35C0-J11 (認証番号:003-180141)外付けアンテナリスト

No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)	Polarization [H or V]
1	W1063M	Pulse	SMA Plug(Male) SMA Reverse Polality Plug(Female)	1/4 λ Dipole	3.00	Horizontal
2	S321AM-915	NEARSON	SMA Plug(Male)	1/4 λ Helix	0.00	Vertical
3	S331AM-915	NEARSON	SMA Plug(Male)	1/4 λ Dipole	1.00	Vertical
4	S467AM-915R	NEARSON	SMA Plug(Male)	1/2 λ Dipole	2.00	Vertical
5	S512AM-915R	NEARSON	SMA Plug(Male)	1/4 λ Dipole	0.00	Vertical
6	FMS920A-U068	日精	MS-156C対応	Colinia	2.22	Circular
7	FMS950C-2.5M-BP品番1	日精	SMA Plug(Male)	Colinia	1.45	Vertical
8	FMS950C-2.5M-BP品番2	日精	SMA Plug(Male)	Colinia	1.14	Vertical
9	FMS950C-2.5M-BP品番3	日精	SMA Plug(Male)	Colinia	1.14	Vertical
10	ME-328XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	0.00	Vertical
11	MEGHX-341XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
12	MEGHX-467XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
13	1019-008A	スタッフ	SMA Plug(Male)	Monopole	3.00	Vertical
14	1019-009A	スタッフ	SMA Reverse Polality Plug(Female)	Monopole	3.00	Vertical
15	1019-010A	スタッフ	SMA Plug(Male)	Monopole	3.00	Vertical
16	1019-011A	スタッフ	SMA Reverse Polality Plug(Female)	Monopole	3.00	Vertical
17	MEG-241XSAXX	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
18	ME-467XSAXX	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
19	MEGWX-241XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
20	MEGWX-282XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
21	MEGHX-328XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	0.00	Vertical
22	MEGAF-601XSA3X-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
23	MEGWX-2102SAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	0.00	Vertical
24	MEGAF-121XSAXX-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
25	MEGAF-350XSA3X-920	MAP	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.00	Vertical
26	1019-026	スタッフ	MS-156C対応	Monopole	3.00	Vertical
27	ANT1204F005R0915A	YAGEO	オンボードタイプ	Omini-Directional	1.59	Horizontal
28	AM11DP-ST01	三菱マテリアル	オンボードタイプ	Omini-Directional	1.70	Horizontal
29	ANT160920ST-1204A1	TDK	オンボードタイプ	Multilayer antenna	0.50	Horizontal
30	T16-068-1021	スタッフ	SMA Plug(Male)	単一型λ/4モノポールアンテナ	3.00	Vertical
31	T16-068-1037	スタッフ	SMA Plug(Male)	単一型λ/4モノポールアンテナ	3.00	Horizontal
32	13-023	スタッフ	U.FL	単一型半波長ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
33	T13-023-1001	スタッフ	MHF4L	単一型半波長ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
34	T13-023-1002	スタッフ	MHF4L	単一型半波長ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
35	T16-062-1022	スタッフ	U.FL	単一型λ/2ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
36	T16-062-1024	スタッフ	MHF4L	単一型λ/2ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
37	T16-062-1025	スタッフ	MHF	単一型λ/2ダイポールアンテナ	3.00	Horizontal
38	ANT160920ST-1004A1	TDK	オンボードタイプ	Chip	2.00	Horizontal
39	I50-S	TEKFUN	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	※3.55	Vertical
40	RFDPA480700SMCBM01	Walsin Technology	SMA Plug(Male)	Omini-Directional	2.60	Vertical
41	T16-066-1062	スタッフ	SMA Plug(Male)	λ/2ダイポールアンテナ	3.00	Vertical

※アンテナゲインが、3dBiを超えている場合は、無線モジュールとアンテナ間に、アンテナゲインから3dB引いた値以上のアッテネータを挿入しアンテナゲインを3dBi以下になるようにして使用ください。

以上